

Garant**Lampe stylo sans fil à LED, Type: 200****Données de commande**

N° commande	081448 200
GTIN	4062406401900
Classe d'article	01A

Description**Exécution:**

Lampe stylo sans fil à LED extrêmement compacte avec boîtier en aluminium robuste et élégant. L'éclairage principal à intensité variable et les LED à éclairage ponctuel fortement concentré assurent un éclairage optimal dans les espaces restreints.

- **Clip métallique robuste à l'arrière.**
- **Aimant puissant dans le pied de la lampe.**
- **Niveau de charge toujours visible grâce à l'affichage LED central.**

Fonctionnement:

IP30: Protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 2,5$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart, et pas de protection contre l'eau.

Livraison:

Avec câble de charge USB-C.

Description technique

Nombre de batteries incluses	1
Type de batterie	Lithium-ion

Flux lumineux	20 - 200 lm
Poids	56 g
Largeur totale	17 mm
Indice de protection IP	IP 30
Longueur totale	173 mm
Durée d'éclairage	1 - 10 h
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Lampes de poche