

Garant GREENPLUS

**Jointoyage 6GP48, Contenance: 50ml****Données de commande**

N° commande	088070 50
GTIN	4062406423599
Classe d'article	01K

**Description****Exécution:**

Dans la technique de fabrication d'assemblage, deux pièces ou plus sont raccordées les unes aux autres. Lors de l'utilisation de la colle, toute la surface d'assemblage est utilisée pour un raccord fixe. Une transmission élevée de la force et des charges dynamiques sont possibles (résistance élevée au cisaillement).

Type **6GP48**. Produit résistant à la chaleur et à durcissement rapide pour la fixation des produits de jointoyage cylindriques. Permet la fixation des douilles de roulement cylindriques dans des blocs moteurs. Convient également à la fixation des roulements dans des fours thermiques.

**Remarque(s):**

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

**Description technique**

Viscosité dynamique	400 - 700 mPas
pour applications	Produits d'étanchéité pour filetages
pour applications	Jointoyage
Point d'éclair	100 °C

Température de stockage	5 - 23 °C
Couleur	vert
Ecart maximal	0,2 mm
Forme	liquide
Densité	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Utilisable après	3 - 6 h
Contenance	50 ml
Classe de résistance	Très fort
Maniabilité après	5 - 15 min
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Couple initial de décollement min. pour matériau	40 Nm Métallurgie
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M20
Propriété	durcissement rapide
Propriété	résistant à l'huile
Plage de températures	-55 - 180 °C
Base chimique	Méthacrylates
Durabilité	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Type de produit	Produit de jointoyage