

Garant GREENPLUS

Jointoyage 6GP38, Contenance: 50ml**Données de commande**

N° commande	088069 50
GTIN	4062406423575
Classe d'article	01K

Description**Exécution:**

Dans la technique de fabrication d'assemblage, deux pièces ou plus sont raccordées les unes aux autres. Lors de l'utilisation de la colle, toute la surface d'assemblage est utilisée pour un raccord fixe. Une transmission élevée de la force et des charges dynamiques sont possibles (résistance élevée au cisaillement).

Type **6GP38**. Produit universel à durcissement rapide présentant une résistance maximale aux cisaillement statiques et aux charges dynamiques. Conçu pour la fixation des engrenages, des poulies et des produits de jointoyage pour arbres et rotors de moteurs électriques.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyeur sans étiquetage 088004.

Description technique

pour matériau	Métallurgie
Ecart maximal	0,25 mm
Forme	liquide
Point d'éclair	100 °C

Maniabilité après	5 - 15 min
Utilisable après	1 - 3 h
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Plage de températures	-55 - 180 °C
Contenance	50 ml
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M36
Propriété	résistant à l'huile
Propriété	durcissement rapide
Couleur	vert
Classe de résistance	Très fort
Densité	1,09 g/cm ³
Base chimique	Méthacrylates
pour applications	Produits d'étanchéité pour filetages
pour applications	Jointoyage
Viscosité dynamique	3000 - 6000 mPas
Couple initial de décollement min.	40 Nm
Température de stockage	5 - 23 °C
Durabilité	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Type de produit	Produit de jointoyage