

Garant GREENPLUS

**Jointoyage 6GP60, Contenance: 250ml****Données de commande**

N° commande	088071 250
GTIN	4062406423629
Classe d'article	01K

**Description****Exécution:**

Dans la technique de fabrication d'assemblage, deux pièces ou plus sont raccordées les unes aux autres. Lors de l'utilisation de la colle, toute la surface d'assemblage est utilisée pour un raccord fixe. Une transmission élevée de la force et des charges dynamiques sont possibles (résistance élevée au cisaillement).

Type **6GP60**. Conçu pour la réparation des zones usées et le rétablissement des ajustements corrects. Adapté aux écarts importants. Une fois sec, le produit peut être usiné par perçage, fraisage ou ponçage.

**Remarque(s):**

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

**Description technique**

Couleur	argent
Base chimique	Méthacrylates
Contenance	250 ml
Utilisable après	3 - 6 h

Classe de résistance	Très fort
Couple initial de décollement min.	18 Nm
Viscosité dynamique	200000 - 600000 mPas
Densité	1,13 g/cm <sup>3</sup>
Maniabilité après	5 - 15 min
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Plage de températures	-55 - 180 °C
Température de stockage	5 - 23 °C
Point d'éclair	100 °C
pour applications	Réparation
pour applications	Jointoyage
Forme	pâteux
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M20
Ecart maximal	0,3 mm
Propriété	résistance mécanique
Propriété	résistant à l'huile
pour matériau	Métallurgie
Durabilité	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Type de produit	Produit de jointoyage