

Garant GREENPLUS

Jointoyage 6GP60, Contenance: 50ml**Données de commande**

N° commande	088071 50
GTIN	4062406423612
Classe d'article	01K

Description**Exécution:**

Dans la technique de fabrication d'assemblage, deux pièces ou plus sont raccordées les unes aux autres. Lors de l'utilisation de la colle, toute la surface d'assemblage est utilisée pour un raccord fixe. Une transmission élevée de la force et des charges dynamiques sont possibles (résistance élevée au cisaillement).

Type **6GP60**. Conçu pour la réparation des zones usées et le rétablissement des ajustements corrects. Adapté aux écarts importants. Une fois sec, le produit peut être usiné par perçage, fraisage ou ponçage.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyeur sans étiquetage 088004.

Description technique

Base chimique	Méthacrylates
Utilisable après	3 - 6 h
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Viscosité dynamique	200000 - 600000 mPas

Densité	1,13 g/cm ³
Forme	pâteux
Propriété	résistance mécanique
Propriété	résistant à l'huile
pour matériau	Métallurgie
Maniabilité après	5 - 15 min
pour applications	Réparation
pour applications	Jointoyage
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M20
Contenance	50 ml
Point d'éclair	100 °C
Plage de températures	-55 - 180 °C
Ecart maximal	0,3 mm
Classe de résistance	Très fort
Couleur	argent
Température de stockage	5 - 23 °C
Couple initial de décollement min.	18 Nm
Durabilité	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Type de produit	Produit de jointoyage