



Lampe de surface à LED, Puissance absorbée: 48W



Données de commande

N° commande	081274 48
GTIN	5708997354537
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

Eclairage sans ombres ni reflets avec diffusion élevée de la lumière.

Avec poignée intégrée et pied pour montage direct du projecteur de chantier. Deux prises de sécurité permettent de brancher rapidement et aisément les outils électriques sans utiliser de câbles supplémentaires.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Adapté(s) pour:

Trépied 081252 réf. 1,35-3.

Description technique

Tension nominale	100 - 240 V
Poids	3430 g
Hauteur totale	310 mm
Angle de départ réglable	100 degré

Longueur câble de raccordement	5 m
Puissance absorbée	48 W
Longueur totale	318 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Largeur totale	117 mm
Indice de protection IP	IP 54
Flux lumineux	6000 lm
Type de produit	Projecteurs