

**Garant****Sous-plaquette eco, Type: 25/20****Données de commande**

N° commande	317903 25/20
GTIN	4062406423711
Classe d'article	31V

**Description****Exécution:**

Sous-plaquette en acier pour traitement thermique, trempée. Hauteur de plaquette  $\pm 0,05$  mm pour un montage précis du porte-outils à levier. Avec marquage latéral de l'apport de lubrifiant.

**Utilisation:**

Pour utilisation de porte-outils eco avec queue de 20 mm, également de type VDI40 ou VDI50.

**Description technique**

Largeur	22 mm
Hauteur	5 mm
Longueur	85 mm
Type de produit	Garant sous plaquette