

Garant**Paire de gants MASTER FIT OIL+, Taille des gants: 7****Données de commande**

N° commande	094308 7
GTIN	4062406423308
Classe d'article	01H

Description**Exécution:**

Gants multi-usages avec **technologie de tricot à jauge 18** et double revêtement en nitrile et nitrile sablé. La surface structurée sur la paume de la main et les doigts assure, quant à elle, une excellente préhension en milieu huileux. Sans DMF.

MASTER FIT OIL+. Le revêtement intégral en nitrile va jusqu'au poignet. Ces gants conviennent dès lors particulièrement bien pour les environnements de travail humides et huileux.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Catégorie de protection	Catégorie II
Taille des gants	7
Série	MASTER FIT

Type de gants	Gants multi-usages
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Propriété des gants	Sans DMF
Propriété des gants	Renfort entre le pouce et l'index
EN 388	4121X
Matériau support	Nylon
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Revêtement complet
Applications	Précision
Couleur	bleu / noir
Tricot technologique	18G
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages