

Garant**Paire de gants MASTER FIT OIL+, Taille des gants: 11****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 094308 11 |
| GTIN | 4062406423841 |
| Classe d'article | 01H |

Description**Exécution:**

Gants multi-usages avec **technologie de tricot à jauge 18** et double revêtement en nitrile et nitrile sablé. La surface structurée sur la paume de la main et les doigts assure, quant à elle, une excellente préhension en milieu huileux. Sans DMF.

MASTER FIT OIL+. Le revêtement intégral en nitrile va jusqu'au poignet. Ces gants conviennent dès lors particulièrement bien pour les environnements de travail humides et huileux.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Catégorie de protection | Catégorie II |
| Type de gants | Gants multi-usages |
| Taille des gants | 11 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Série | MASTER FIT |
| Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 |
| Propriété des gants | Sans DMF |
| Propriété des gants | Renfort entre le pouce et l'index |
| EN 388 | 4121X |
| Matériau support | Nylon |
| Revêtement | Nitril |
| Variante de revêtement | Revêtement complet |
| Applications | Précision |
| Couleur | bleu / noir |
| Tricot technologique | 18G |
| Utilisation | réutilisable |
| Type de produit | Gants multi-usages |