



## Tournevis à cliquet pneumatique, Type: 9427



### Données de commande

N° commande	079122 9427
GTIN	015451652111
Classe d'article	03R

### Description

#### Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de **6,3 bars** et sur le Ø intérieur de tuyau indiqué.

Mini-tournevis à cliquet pneumatique de 130 mm de long. Bouton de changement rapide des douilles.

#### Pièce(s) de rechange:

**Sélection de kits d'entretien:** les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

### Description technique

Vitesse de rotation max.	270 min <sup>-1</sup>
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Vibrations maximales suivant EN	5 m/s <sup>2</sup>
Quantité maximale d'air absorbé	336 l/min
Plage de couples	7 - 35 Nm
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm
Dimensions du porte-outils	3/8 pouce

Référence fabricant	9427
Poids	0,5 kg
Raccord fileté	BSP
Ø vissage maximal (8.8–12.9)	M8
Longueur	130 mm
Niveau sonore	93 dB(A)
Type de produit	Visseuses