



Lampe frontale à LED avec batterie, Type: H15R-CORE



Données de commande

N° commande	081479 H15R-CORE
GTIN	4058205020930
Classe d'article	04B

Description

Exécution:

Puissantes lampes frontales à LED destinées à un usage professionnel.

- **Tête pivotante et fonction de focalisation progressive.**
- **Utilisation intuitive et réglage progressif de l'intensité.**
- **Bandeau lavable et interchangeable.**
- **Système Ledlenser Connecting System comme interface unique permettant une combinaison aisée avec de nombreux accessoires.**

Puissantes lampes frontales avec commande intuitive et réglage progressif de la luminosité, protection très élevée contre la poussière et l'eau grâce à la technologie Flex Sealing Technology. Système Ledlenser Connecting System comme interface unique permettant une combinaison aisée avec de nombreux accessoires.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Description technique

Flux lumineux	1000 lm
Référence fabricant	H15R Core
Type de batterie	Lithium-ion

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses	1
Durée d'éclairage niveau 2	80 h
Flux lumineux niveau 2	20 lm
Durée d'éclairage	5 h
Poids	380 g
Ø tête	47 mm
Indice de protection IP	IP 67
Eclairage à intensité variable	oui
Flux lumineux Boost	2500 lm
Type de produit	Lampes frontales