

## Aimant plat avec filetage intérieur, Ferrite, Ø: 80mm



### Données de commande

N° commande	085915 80
GTIN	2050000965319
Classe d'article	08Q

### Description

#### Exécution:

- **Aimant plat blindé en ferrite dure avec manchon taraudé.**
- **Surface galvanisée.**
- **Thermorésistant jusqu'à 120 °C.**

#### Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par fixation par vis.

#### Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

### Description technique

Hauteur	18 mm
Résistance max. à la température	120 °C
Manchon taraudé	oui
Force d'attraction	600 N
Poids	520 g
Ø	80 mm
Matériau surface	galvanisé
Filetage	M10 mm
Hauteur avec taraudage	34 mm

Matériau noyau magnétique	Ferrite
Type de produit	Aimant plat