

Garant
Mandrin de frettage Type ADB, BT 50 A = 160, Ø serrage D1: 8mm

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 303461 8 |
| GTIN | 4062406520151 |
| Classe d'article | 31A |

Description
Exécution:

- Réglage de la longueur d'outil intégré, course de réglage 10 mm (à partir de Ø 6).
- Réf.3-5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

Norme:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806, rallonges pour mandrins de frettage 302410 – 302417, appareils de frettage 354210 – 354400.

Description technique

| | |
|--------------------------|---------------|
| Longueur de col cote A | 160 mm |
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Ø ext. D | 27 mm |
| Ø serrage D ₁ | 8 mm |
| Support | BT 50 A = 160 |
| Norme de porte-outils | JIS B6339 |
| Norme de porte-outils | JIS B6339 |
| Forme | ADB |

| | |
|--|---------------------------------|
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Méthode d'usinage | UGV |
| Type de produit | Mandrin de frettage |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50 | 308820 50 |
| Tirette 45° étanche Pour cône 50 | 308760 50 |
| Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 50 | 308830 50 |
| Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 50 | 308615 50 |
| Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50 | 308720 50 |
| Tirette étanche, type B Pour cône 50 | 308620 50 |
| Tirette 90° étanche Pour cône 50 | 308790 50 |
| Tirette 90° étanche Pour cône 50 | 308795 50 |
| Disque interchangeable pour bobine SU1 Pour Ø serrage 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Tirette Type B Pour cône 50 | 308640 50 |
| Tirette étanche, type B Pour cône 50 | 308650 50 |
| Appareils de frettage Type SU1 | 354210 SU1 |
| Unités de refroidissement Type CU1 | 354215 CU1 |
| Adaptateur de refroidissement long 4,5° Pour Ø serrage 6-9 mm | 354236 6-9 |
| Adaptateur de base Pour SA pour queue conique SA 50 | 354225 50 |
| Adaptateur de refroidissement court 4,5° Pour Ø serrage 6-9 mm | 354235 6-9 |
| Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 50 | 308605 50 |
| Sous-armoire | 354290 |

| | |
|---|-----------|
| Tirette 60°étanche Pour cône 50 | 308785 50 |
| Tiretteétanche Pour cône 50 | 308660 50 |
| TiretteType A Pour cône 50 | 308600 50 |
| Tiretteétanche, type A Pour cône 50 | 308610 50 |
| Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50 | 308740 50 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 50 | 308765 50 |