

**Raccord rapide avec filetage intérieur, Filetage intérieur du raccord: 1/4pouce****Données de commande**

N° commande	080171 1/4
GTIN	4062406572693
Classe d'article	02A

**Description****Exécution:**

Raccords rapides NW 7,2. Débit de 1000 l/min (air). Matériau laiton (non revêtu). Pression de service: PN 35 bars / température: -20 °C à +100 °C.

**Description technique**

Débit	1000 l/min
Filetage intérieur du raccord	1/4 pouce
Pression de service max.	35 bar
Type de produit	Kärcher coupleur p/ nettoyeur 4.403-002.0