



Jeu de raccords avec filetage intérieur 10 pièces, Filetage intérieur du raccord: 1/2pouce



Données de commande

N° commande	080173 1/2
GTIN	4062406522544
Classe d'article	02A

Description

Exécution:

Raccords rapides NW 7,2. Débit de 1000 l/min (air). Matériau laiton (non revêtu). Pression de service: PN 35 bars / température: -20 °C à +100 °C.

Description technique

Contenu du kit	10
Pression de service max.	35 bar
Filetage extérieur du raccord	1/2 pouce
Type de produit	Raccords