

HOLEX**Jeu de raccords avec filetage intérieur 10 pièces, Filetage intérieur du raccord: 3/8pouce****Données de commande**

N° commande	080173 3/8
GTIN	4062406522537
Classe d'article	02A

Description**Exécution:**

Raccords rapides NW 7,2. Débit de 1000 l/min (air). Matériau laiton (non revêtu). Pression de service: PN 35 bars / température: -20 °C à +100 °C.

Description technique

Pression de service max.	35 bar
Contenu du kit	10
Filetage extérieur du raccord	3/8 pouce
Type de produit	Raccords