

**Jeu d'embouts 10 pièces, Ø int. raccord de tuyau: 13mm****Données de commande**

N° commande	080176 13
GTIN	4062406522599
Classe d'article	02A

Description**Exécution:**

Raccords rapides NW 7,2. Débit de 1000 l/min (air). Matériau laiton (non revêtu). Pression de service: PN 35 bars / température: -20 °C à +100 °C.

Description technique

Ø int. raccord de tuyau	13 mm
Pression de service max.	35 bar
Contenu du kit	10
Type de produit	Raccords