

**Jeu d'embouts 10 pièces, Ø int. raccord de tuyau: 9mm****Données de commande**

N° commande	080176 9
GTIN	4062406522582
Classe d'article	02A

Description**Exécution:**

Raccords rapides NW 7,2. Débit de 1000 l/min (air). Matériau laiton (non revêtu). Pression de service: PN 35 bars / température: -20 °C à +100 °C.

Description technique

Contenu du kit	10
Pression de service max.	35 bar
Ø int. raccord de tuyau	9 mm
Type de produit	Raccords