

Garant

**Tuyau spiralé en PU 1/4 pouce avec raccord de sécurité en acier Ø 8×12 mm,
Longueur de tuyau utile: 5m**

**Données de commande**

N° commande	080238 5
GTIN	4062406523763
Classe d'article	01A

Description**Exécution:**

Tuyau spiralé en PU très léger, souple et résistant à l'abrasion avec bon retour de force par ressort. Résiste à des températures de - 20/ + 60 °C.

Livraison:

Avec **raccord rapide de sécurité en acier GARANT** et raccord en acier.

Description technique

Pression de service max.	10 bar
Ø int. tuyau	8 mm
Ø ext. tuyau	12 mm
Plage de températures	-20 - 60 °C
Longueur de tuyau utile	5 m
Type de produit	Tuyau

