

Garant

**Tuyau spiralé en PU 1/4 pouce avec raccord de sécurité en acier Ø 8×12 mm,
Longueur de tuyau utile: 3m**



Données de commande

N° commande	080238 3
GTIN	4062406523756
Classe d'article	01A

Description

Exécution:

Tuyau spiralé en PU très léger, souple et résistant à l'abrasion avec bon retour de force par ressort. Résiste à des températures de - 20/ + 60 °C.

Livraison:

Avec **raccord rapide de sécurité en acier GARANT** et raccord en acier.

Description technique

Ø int. tuyau	8 mm
Plage de températures	-20 - 60 °C
Longueur de tuyau utile	3 m
Pression de service max.	10 bar
Ø ext. tuyau	12 mm
Type de produit	Tuyau

