

Garant**Jeu de tuyaux en PU avec raccord de sécurité en acier Ø 8×12 mm, Longueur de tuyau utile: 5m****Données de commande**

N° commande	080242 5
GTIN	4062406523794
Classe d'article	01A

Description**Exécution:**

Tuyau en PU très léger, souple et résistant à l'abrasion avec bon retour de force.
Convient bien pour l'air comprimé lubrifié.

Livraison:

Avec raccord rapide de **sécurité** en acier et raccord en acier.

Description technique

Longueur de tuyau utile	5 m
Raccord du raccord mâle	1/4 pouce
Pression de service max.	16 bar
Ø int. tuyau	8 mm
Ø ext. tuyau	12 mm
Couleur	Bleu
Type de produit	Tuyau

Accessoires

Raccords avec filetage extérieur Jeu de 5 pièces Filetage
extérieur du raccord 1/4 pouce

080290 1/4