

**Garant****Jeu de tuyaux en PU avec raccord de sécurité en acier Ø 11×16 mm, Longueur de tuyau utile: 10m****Données de commande**

N° commande	080243 10
GTIN	4062406524012
Classe d'article	01A

**Description****Exécution:**

Tuyau en PU très léger, souple et résistant à l'abrasion avec bon retour de force.  
Convient bien pour l'air comprimé lubrifié.

**Livraison:**

Avec raccord rapide de **sécurité** en acier et raccord en acier.

**Description technique**

Longueur de tuyau utile	10 m
Ø int. tuyau	11 mm
Raccord du raccord mâle	1/4 pouce
Ø ext. tuyau	16 mm
Couleur	Bleu
Pression de service max.	16 bar
Type de produit	Tuyau

---

## Accessoires

Raccords avec filetage extérieur Jeu de 5 pièces Filetage  
extérieur du raccord 1/4 pouce

080290 1/4