



Jeu de tuyaux en PU High Vis avec raccord de sécurité en acier eSafe Ø 8×12 mm, Longueur de tuyau utile: 5m



Données de commande

N° commande	080246 5
GTIN	7391390442215
Classe d'article	08A

Description

Exécution:

Tuyau en PU très léger, souple et résistant à l'abrasion avec bon retour de force.

Kit de tuyaux en couleur de signalisation verte (High-visible).

Livraison:

Avec raccord rapide de **sécurité** en acier et raccord en acier.

Description technique

Ø ext. tuyau	12 mm
Longueur de tuyau utile	5 m
Raccord du raccord mâle	1/4 pouce
Couleur	vert
Ø int. tuyau	8 mm
Pression de service max.	16 bar
Type de produit	Tuyau

Accessoires

Raccords avec filetage extérieur Jeu de 5 pièces Filetage
extérieur du raccord 1/2 pouce

080290 1/2

Raccords de sécurité Filetage extérieur Filetage extérieur du
raccord 1/2 pouce

080285 1/2