



Jeu de tuyaux en PU High Vis avec raccord de sécurité en acier eSafe Ø 11×16 mm, Longueur de tuyau utile: 10m



Données de commande

N° commande	080247 10
GTIN	7391390442239
Classe d'article	08A

Description

Exécution:

Tuyau en PU très léger, souple et résistant à l'abrasion avec bon retour de force.

Kit de tuyaux en couleur de signalisation verte (High-visible).

Livraison:

Avec raccord rapide de **sécurité** en acier et raccord en acier.

Description technique

Ø int. tuyau	11 mm
Ø ext. tuyau	16 mm
Couleur	vert
Pression de service max.	16 bar
Raccord du raccord mâle	1/4 pouce
Longueur de tuyau utile	10 m
Type de produit	Tuyau

Accessoires

Raccords avec filetage extérieur Jeu de 5 pièces Filetage
extérieur du raccord 1/2 pouce

080290 1/2

Raccords de sécurité Filetage extérieur Filetage extérieur du
raccord 1/2 pouce

080285 1/2