



Anneaux de levage Quick Lift DSR, Filetage Ø: M14X2



Données de commande

N° commande	086454 M14X2
GTIN	2050002053854
Classe d'article	08Y

Description

Exécution:

Anneau de levage compact en acier haute résistance Quick Lift DSR à visser. Rotation à 360° et pivotement à 180°. Gain de temps jusqu'à 80% par rapport au vissage d'un anneau classique (DSR/Quick Lift DSR). **Pivotabilité sous charge.** Maniement aisé grâce au système purement mécanique. Sans entretien, sûr et fiable. En appuyant sur la tête de vis, l'anneau Quick Lift-DSR peut être fixé dans le filetage intérieur en quelques secondes. Ceci fonctionne de manière purement mécanique, en actionnant un ressort.

Remarque(s):

SF 5:1 = facteur de sécurité 5.

Description technique

Hauteur cloison centrale B	40 mm
Ouverture de clé six-pans femelle S	27 mm
Filetage Ø	M14x2
Largeur d'œillet E	38 mm

Distance cloison centrale-œillet D	53 mm
Épaisseur d'œillet F	17 mm
Largeur anneau de levage G	76 mm
Ø tête de vis C	45 mm
Longueur du filet L	23 mm
Hauteur tête de vis A	40 mm
Charge admissible WLL SF 5:1	0,7 t
Poids	0,9 kg
Type de produit	Anneaux de levage