



## Anneaux de levage Quick Lift DSR, Filetage Ø: M8X1,25



### Données de commande

N° commande	086454 M8X1,25
GTIN	2050002053823
Classe d'article	08Y

### Description

#### Exécution:

Anneau de levage compact en acier haute résistance Quick Lift DSR à visser. Rotation à 360° et pivotement à 180°. Gain de temps jusqu'à 80% par rapport au vissage d'un anneau classique (DSR/Quick Lift DSR). **Pivotabilité sous charge.** Maniement aisé grâce au système purement mécanique. Sans entretien, sûr et fiable. En appuyant sur la tête de vis, l'anneau Quick Lift-DSR peut être fixé dans le filetage intérieur en quelques secondes. Ceci fonctionne de manière purement mécanique, en actionnant un ressort.

#### Remarque(s):

**SF 5:1 = facteur de sécurité 5.**

### Description technique

Ouverture de clé six-pans femelle S	18 mm
Longueur du filet L	17,5 mm
Epaisseur d'œillet F	14 mm
Hauteur tête de vis A	31 mm

Hauteur cloison centrale B	30 mm
Largeur d'œillet E	27 mm
Charge admissible WLL SF 5:1	0,25 t
Poids	0,3 kg
Largeur anneau de levage G	53 mm
Distance cloison centrale-œillet D	38 mm
Filetage Ø	M8×1,25
Ø tête de vis C	30 mm
Type de produit	Anneaux de levage