



Anneaux de levage Quick Lift DSR, Filetage Ø: M24X3



Données de commande

N° commande	086454 M24X3
GTIN	2050002053885
Classe d'article	08Y

Description

Exécution:

Anneau de levage compact en acier haute résistance Quick Lift DSR à visser. Rotation à 360° et pivotement à 180°. Gain de temps jusqu'à 80% par rapport au vissage d'un anneau classique (DSR/Quick Lift DSR). **Pivotabilité sous charge.** Maniement aisé grâce au système purement mécanique. Sans entretien, sûr et fiable. En appuyant sur la tête de vis, l'anneau Quick Lift-DSR peut être fixé dans le filetage intérieur en quelques secondes. Ceci fonctionne de manière purement mécanique, en actionnant un ressort.

Remarque(s):

SF 5:1 = facteur de sécurité 5.

Description technique

Poids	2,6 kg
Filetage Ø	M24x3
Largeur d'œillet E	55 mm
Epaisseur d'œillet F	25 mm

Ouverture de clé six-pans femelle S	40 mm
Charge admissible WLL SF 5:1	2,5 t
Ø tête de vis C	60 mm
Hauteur tête de vis A	55 mm
Distance cloison centrale-œillet D	83 mm
Largeur anneau de levage G	115 mm
Hauteur cloison centrale B	55 mm
Longueur du filet L	36 mm
Type de produit	Anneaux de levage