

Aimant plat avec filetage intérieur, Ferrite, Ø: 100mm**Données de commande**

N° commande	085915 100
GTIN	2050001735751
Classe d'article	08Q

Description**Exécution:**

- **Aimant plat blindé en ferrite dure avec manchon taraudé.**
- **Surface galvanisée.**
- **Thermorésistant jusqu'à 120 °C.**

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par fixation par vis.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

Description technique

Ø	100 mm
Poids	940 g
Filetage	M12 mm
Force d'attraction	900 N
Hauteur	22 mm
Résistance max. à la température	120 °C
Manchon taraudé	oui
Hauteur avec taraudage	42 mm
Matériau surface	galvanisé

Matériau noyau magnétique	Ferrite
Type de produit	Aimant plat