

**Garant****Fraise ébauche carbure monobloc avec arrosage interne, non revêtu, Ø d11  
DC: 6mm****Données de commande**

N° commande	205335 6
GTIN	4045197645388
Classe d'article	11X

**Description****Exécution:****Cotes similaires à DIN 6527.****Profil rond.****Affûtage spécial pour l'usinage des métaux non ferreux.****Avec arrosage interne.****Description technique**

Avance $f_z$ pour le dressage dans l'alu à copeaux courts	0,08 mm
Longueur de col $L_1$ avec détalonnage	21 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,35 mm
Avance $f_z$ pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts	0,06 mm
Nombre de dents Z	3
Ø de détalonnage $D_1$	5,8 mm
Ø dents $D_c$	6 mm
Ø queue $D_s$	6 mm
Longueur totale L	57 mm
Longueur de coupe $L_c$	13 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Queue	DIN 6535 HB avec h6

Tolérance Ø nominal	d11
Angle d'hélice	30 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Profil de fraise	WR
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,5×D pour le dressage
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	oui
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Fraise à dresser

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Alu.	Adapté	270 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	250 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	180 m/min	N
Cu	Adapté	80 m/min	N
CuZn	Adapté	100 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
Air	Moyennement adapté		