



## Cliquet de précision réversible, 3/8", Type: 3/8



### Données de commande

N° commande	635176 3/8
GTIN	4000896235063
Classe d'article	630

### Description

**Exécution:**

Avec levier d'inversion droite / gauche, angle de reprise à 4°.

**Norme:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Adapté(s) pour :**

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 3/8 pouce

Nombre de dents: 90

### Description technique

Carré d'entraînement	3/8 pouce
Longueur totale	200 mm
Nombre de dents	90
Angle de reprise	5 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Type de produit	Cliquets

