



MultiMaster MM 700 Max, Type: 72296862



Données de commande

N° commande	077804 72296862
GTIN	
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Machines oscillantes les plus performantes, disponibles dans trois catégories de puissance (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent); nouveau modèle avec **porte-outils Starlock** (transmission de la puissance optimisée pour une vitesse de travail jusqu'à 35 %).

- **Applications quasi illimitées (sciage, meulage, grattage, tronçonnage, râpage) grâce au mouvement oscillant (faible dégagement de poussières).**
- **Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation pour une utilisation optimale.**
- **Qualité et stabilité maximales grâce au carter d'engrenage métallique et à l'utilisation combinée de roulements à billes et à aiguilles.**
- **Maniabilité optimale grâce au design ergonomique et au revêtement Softgrip, poids réduit.**

MultiTool idéal pour une progression rapide pour travaux d'aménagement et de rénovation avec une lame de scie bimétal pour le bois, le métal et les plastiques. Grâce au porte-outils StarlockMax, vous avez accès à quelque 180 accessoires FEIN des catégories de puissance Starlock, StarlockPlus et StarlockMax.

Livraison:

1× lame de scie universelle E-Cut (44 mm), L-BOXX.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
-------------------------	--------------------------

Puissance absorbée	450 W
Poids	1,6 kg
Référence fabricant	MM 700 MAX
Nombre d'oscillations	10000 min ⁻¹
Porte-outils	StarlockMax
Amplitude (mouvement d'oscillation)	2 × 2,0 degré
Emballage	Valise (L-Boxx)
Type de produit	Machines oscillantes

Accessoires

Lame de scie E-Cut, diamant Largeur de coupe 44 mm	077885 44
Lame de scie E-Cut, carbure, système SLP Largeur de coupe 35 mm	077858 35
Lame de scie à segment, diamant, 2,2 mm Ø lame de scie 90 mm	077867 90
Lame de scie E-Cut, standard, curved Largeur de coupe 50 mm	077870 50
Lame de scie à segment, entièrement en HSS Ø lame de scie 85 mm	077836 85
Lame de scie à segment, carbure, 2,2 mm Ø lame de scie 75 mm	077865 75
Lame de scie E-Cut, Carbide-Pro Largeur de coupe 35 mm	077891 35
Lame de scie E-Cut, diamant, 2,2 mm	077886
Assortiment de lames de scie E-Cut, Wood + métal 6 pièces Exécution SET	077848 SET
Lame de scie, bimétal HSS Ø lame de scie 100 mm	077838 100
Râpe triangulaire en carbure	077888
Lame de scie à segment, bimétal HSS Ø lame de scie 100 mm	077827 100
	077835 85

Lames de scie, entièrement en HSS, 5 pièces Ø lame de scie 85 mm

Lame de scie, entièrement en HSS Ø lame de scie 85 mm	077834 85
---	-----------

Lame de scie E-Cut, bi-métal, longue durée de vie Largeur de coupe 32 mm	077884 32
--	-----------

Lame de scie à segment, carbure, 2,2 mm Ø lame de scie 90 mm	077865 90
--	-----------

Lame de scie à segment, diamant Ø lame de scie 90 mm	077868 90
--	-----------

Lame de scie E-Cut, standard Largeur de coupe 35 mm	077844 35
---	-----------

Lame de scie E-Cut, bi-métal, longue durée de vie Largeur de coupe 42 mm	077884 42
--	-----------

Lame de scie E-Cut, bi-métal, fine Largeur de coupe 30 mm	077857 30
---	-----------

Lame de scie à segment, carbure, 1,2 mm Ø lame de scie 90 mm	077829 90
--	-----------

Lame de scie E-Cut, bi-métal, de précision Largeur de coupe 35 mm	077850 35
---	-----------

Lame de scie à segment, carbure, 1,2 mm Ø lame de scie 75 mm	077829 75
--	-----------

Lame de scie E-Cut, diamant, 1,2 mm	077887
-------------------------------------	--------

Lames de scie, bimétal HSS, 5 pièces Ø lame de scie 100 mm	077839 100
--	------------

Lame de scie E-Cut, diamant, système SLP Largeur de coupe 35 mm	077849 35
---	-----------

Lame de scie à segment, diamant, 1,2 mm Ø lame de scie 75 mm	077830 75
--	-----------

Lame de scie E-Cut, Carbide Pro Largeur de coupe 35 mm	077893 35
--	-----------

Lame de scie à segment, diamant, 1,2 mm Ø lame de scie 90 mm	077830 90
--	-----------

Lame de scie E-Cut, bi-métal, universelle Largeur de coupe 44 mm	077856 44
--	-----------

Lame de scie E-Cut, standard, 5 pièces Largeur de coupe 65 mm	077840 65
---	-----------

Lame de scie, bimétal HSS Ø lame de scie 85 mm	077838 85
--	-----------

Lame de scie E-Cut, standard Largeur de coupe 65 mm	077844 65
---	-----------

Lame de scie E-Cut, bi-métal, longue durée de vie Largeur de coupe 20 mm	077847 20
Assortiment de lames de scie E-Cut, MiniCut3 pièces Exécution SET	077859 SET
Lame de scie à segment, diamant, 2,2 mm Ø lame de scie 75 mm	077867 75
Lames de scie, bimétal HSS, 5 pièces Ø lame de scie 85 mm	077839 85
Lame de scie E-Cut, standard, 5 pièces Largeur de coupe 35 mm	077840 35
Lame de scie E-Cut, standard, curved Largeur de coupe 35 mm	077870 35
Lame de scie à segment, carbure Ø lame de scie 90 mm	077828 90