

**MultiMaster AMM 700 Max Top Batterie Batterie, Type: 71293462****Données de commande**

N° commande	077805 71293462
GTIN	
Classe d'article	03F

Description**Exécution:**

Machines oscillantes les plus performantes, disponibles dans trois catégories de puissance (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent); nouveau modèle avec **porte-outils Starlock** (transmission de la puissance optimisée pour une vitesse de travail jusqu'à 35 %).

- **Applications quasi illimitées (sciage, meulage, grattage, tronçonnage, râpage) grâce au mouvement oscillant (faible dégagement de poussières).**
- **Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation pour une utilisation optimale.**
- **Qualité et stabilité maximales grâce au carter d'engrenage métallique et à l'utilisation combinée de roulements à billes et à aiguilles.**
- **Maniabilité optimale grâce au design ergonomique et au revêtement Softgrip, poids réduit.**

MultiTool idéal pour une progression rapide pour travaux d'aménagement et de rénovation avec une lame de scie bimétal pour le bois, le métal et les plastiques. Grâce au porte-outils StarlockMax, vous avez accès à quelque 180 accessoires FEIN des catégories de puissance Starlock, StarlockPlus et StarlockMax.

Livraison:

Avec 1x lame de scie E-Cut 44 mm et valise à outils en plastique.

Remarque(s):

Batteries adaptées pour interfaces sans fil MultiVolt, voir code art. 073832. **Sans batterie ni chargeur.**

Description technique

Référence fabricant	AMM 700 Max Select
Poids	1,1 kg
Tension de la batterie	18 V
Nombre de batteries incluses	0
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre d'oscillations	10000 - 19500 min ⁻¹
Porte-outils	StarlockMax
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Emballage	Valise
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Fein Type E 18 V
Type de produit	Machines oscillantes