



Disque à lamelles POLIFFAN-STRONG (ZA) pour acier, Ø 125 mm, Grain: 40



Données de commande

N° commande	566322 40
GTIN	4007220777886
Classe d'article	55P

Description

Exécution:

Disque à lamelles pour applications exigeantes.

La forme brevetée avec **une haute densité de garnissage** pour une **capacité d'enlèvement de matière** et une **durée de vie élevées**.

Description technique

Forme	bombé
Ø alésage	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Abrasifs	Zirconium (ZA)
Abréviation de l'abrasif	ZA
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Optimisé pour le matériau	Acier
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disques à lamelles

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	Adapté		
Acier < 1400 N/mm ²	Adapté		
Acier < 55 HRC	Adapté		
Acier < 60 HRC	Adapté		
Acier < 67 HRC	Adapté		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
à sec	Adapté		