

Garant**Rallonge en carbure monobloc pour fraises à queue fileté Ø d = 12 mm,
Filetage M × L: M5X100****Données de commande**

N° commande	301361 M5X100
GTIN	4062406544553
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

Rallonge en carbure monobloc avec propriétés antivibratoires, tolérance de queue h6, modèle long et étroit.

Utilisation:

Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage. Combinaison parfaite des rallonges en acier standard et des rallonges en Densimet®.

Description technique

Long. utile L ₁	60 mm
Ø ext. D	9,8 mm
Queue Ø d	12 mm
Longueur totale L _{tot}	100 mm
Ø alésage D ₁	5,5 mm
Filetage M	M5
Support	Ø d = 12 mm
Arrosage interne	oui
Vibration	Amortissement
Type de produit	Horex rallonge micrometre

