

Garant**Fraise à chanfrein VHM 60°, non revêtu, Ø e8 DC: 10mm**

Données de commande

N° commande	208068 10
GTIN	4062406538194
Classe d'article	11X

Description

Exécution:

Tolérance: Angle de pointe +1°.

Utilisation:

- **Lamage**
- **Chanfreinage**

Description technique

Chanfreinage	30 degré
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Nombre de dents Z	2
Ø dents D _c	10 mm
Longueur totale L	72 mm
Longueur de coupe L _c	22 mm
Angle du chanfrein de bec	30 degré
Ø queue D _s	10 mm
Avance f _z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,05 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N

Tolérance Ø nominal	e8
Angle d'hélice	30 degré
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,5×D pour le contournage
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	60 degré
Arrosage interne	non
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à chanfreiner

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	180 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	140 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	105 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	70 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	60 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	55 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	40 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	55 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
Air	Moyennement adapté		

Services

Rectification de queue Type HB	129100 HB
--------------------------------	-----------