

**Colle bicomposante, ID fabricant: DP190****Données de commande**

N° commande	083374 DP190
GTIN	4054596677234
Classe d'article	08M

Description**Exécution:**

Colle bicomposante élastique pour un travail rapide et aisé et des assemblages fixes et durables. Durcit à température ambiante.

Utilisation:

Utiliser les pistolets de dosage manuels 083373 réf. PISTOLE avec les pistons d'avance 083375 réf. KOLBEN3 et les embouts mélangeurs 083383 réf. MIXER.

Description technique

Référence fabricant	DP190
Résistance à la traction et au cisaillement	18 N/mm ²
Densité	1,3 g/cm ³
Température de traitement	20 - 25 °C
Viscosité dynamique	60000 mPas
Maniabilité après	480 min

Fiche technique

Utilisable après	360 min
Forme	liquide
Couleur	gris
pour matériau	Métallurgie
pour matériau	Plastique
pour matériau	Bois
Température de stockage	15 - 25 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	15 mois
Dureté suivant Shore A	35
Base chimique	Résine époxy
Contenance	50 g
Plage de températures	-55 - 80 °C
résistant aux chocs et aux vibrations	non
Résistance au chevauchement	17,6 N/mm ²
Type de produit	Colle bicomposante