

**Garant****Broche pour 6 pans mâle Ø d = 32 mm, TiN, 6 pans: 10mm**

## Données de commande

N° commande	293110 10
GTIN	4062406561017
Classe d'article	29L

## Description

**Exécution:**

Avec revêtement TiN.

**Remarque(s):**

Géométries spéciales disponibles sur demande. Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.

## Description technique

L <sub>1</sub>	20,5 mm
Ø d	32 mm
Hexagonal	10 mm
Profil	6 pans
Type d'outils	HSS
Longueur de profil t <sub>max</sub>	30 mm
Tolérance	- 0,09 à - 0,14 mm

Revêtement	TiN
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage