

Garant**Adapter $\varnothing d = 32$ mm, \varnothing queue Ds: 16mm**

Données de commande

N° commande	293105 16
GTIN	4062406560959
Classe d'article	29K

Description

Utilisation:

Cet adaptateur permet d'utiliser les plaquettes de coupe pour profils extérieurs également en association avec un porte-outils de brochage de profils pour profils intérieurs.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage pour profils intérieurs 293026, 293033, 293076.

Remarque(s):

Pour des tailles de lots supérieures ou des matériaux à usinabilité difficile, utiliser le porte-outils de brochage de profils 293102 pour des raisons de stabilité.

Description technique

\varnothing queue D _s	16 mm
$\varnothing d$	32 mm
Longueur de profil t _{max}	20 (à partir d'ouv. 10) mm
Longueur de profil t _{max}	31 (jusqu'à ouv. 8) mm
Long. queue L _s	19 mm

Longueur de tête L ₁	40,5 mm
L	32 mm
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage