

Garant
Adapter $\varnothing d = 32$ mm, \varnothing queue Ds: 12mm


Données de commande

N° commande	293105 12
GTIN	4062406560942
Classe d'article	29K

Description

Utilisation:

Cet adaptateur permet d'utiliser les plaquettes de coupe pour profils extérieurs également en association avec un porte-outils de brochage de profils pour profils intérieurs.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage pour profils intérieurs 293023, 293030, 293073.

Remarque(s):

Pour des tailles de lots supérieures ou des matériaux à usinabilité difficile, utiliser le porte-outils de brochage de profils 293102 pour des raisons de stabilité.

Description technique

\varnothing queue D _s	12 mm
$\varnothing d$	32 mm
Longueur de profil t _{max}	20 mm
L	17 mm
Long. queue L _s	15 mm

Longueur de tête L ₁	25,5 mm
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage