



Cliquet de précision réversible, 3/8", Type: 3/8



Données de commande

N° commande	635150 3/8
GTIN	
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Avec levier d'inversion droite / gauche, angle de reprise à 6°.

Norme:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 3/8 pouce

Nombre de dents: 60

Description technique

Carré d'entraînement	3/8 pouce
Longueur totale	194 mm
Nombre de dents	60
Angle de reprise	6 degré
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé
Type de produit	Cliquets

