

**Ruban adhésif double face, Largeur×longueur (mm×m): 25X50****Données de commande**

N° commande	083778 25X50
GTIN	5900422114307
Classe d'article	08M

Description**Exécution:**

Le ruban adhésif double face 3M™ GPT-020F se caractérise par une grande résistance à l'humidité, une adhérence immédiate très élevée, une excellente résistance au cisaillement, même à des températures élevées, ainsi qu'une bonne résistance aux UV.

Type de ruban adhésif: deux côtés

Masse adhésive: Acrylate

Epaisseur: 0,2 mm

Description technique

Masse adhésive	Acrylate
Type de ruban adhésif	deux côtés
Matériau recouvrement	Film PP
Epaisseur	0,2 mm
Durée de conservation minimum	18 mois
Température de stockage	16 - 25 °C

Fiche technique

Matériau support	Film PET
Couleur	transparent
Longueur	50 m
résiste à des températures jusqu'à	90 °C
Largeur	25 mm
Humidité de l'air du local de stockage	40 - 65 %
Référence fabricant	GPT-020F
Pouvoir adhésif sur l'acier	11,3 N/mm
Support présent	non
Type de produit	Ruban adhésif