

**Ruban adhésif double face, Largeur×longueur (mm×m): 50X50****Données de commande**

N° commande	083778 50X50
GTIN	5900422113676
Classe d'article	08M

Description**Exécution:**

Le ruban adhésif double face 3M™ GPT-020F se caractérise par une grande résistance à l'humidité, une adhérence immédiate très élevée, une excellente résistance au cisaillement, même à des températures élevées, ainsi qu'une bonne résistance aux UV.

Type de ruban adhésif: deux côtés

Masse adhésive: Acrylate

Epaisseur: 0,2 mm

Description technique

Durée de conservation minimum	18 mois
Longueur	50 m
Matériau recouvrement	Film PP
Pouvoir adhésif sur l'acier	11,3 N/mm
Référence fabricant	GPT-020F
Largeur	50 mm

Fiche technique

Température de stockage	16 - 25 °C
Epaisseur	0,2 mm
Couleur	transparent
Humidité de l'air du local de stockage	40 - 65 %
Masse adhésive	Acrylate
Type de ruban adhésif	deux côtés
Matériau support	Film PET
résiste à des températures jusqu'à	90 °C
Support présent	non
Type de produit	Ruban adhésif