

**Ruban adhésif double face, Largeur×longueur (mm×m): 19X50****Données de commande**

N° commande	083778 19X50
GTIN	5900422114291
Classe d'article	08M

**Description****Exécution:**

Le ruban adhésif double face 3M™ GPT-020F se caractérise par une grande résistance à l'humidité, une adhérence immédiate très élevée, une excellente résistance au cisaillement, même à des températures élevées, ainsi qu'une bonne résistance aux UV.

Type de ruban adhésif: deux côtés

Masse adhésive: Acrylate

Epaisseur: 0,2 mm

**Description technique**

Type de ruban adhésif	deux côtés
Durée de conservation minimum	18 mois
résiste à des températures jusqu'à	90 °C
Couleur	transparent
Matériau recouvrement	Film PP
Masse adhésive	Acrylate

## Fiche technique

Pouvoir adhésif sur l'acier	11,3 N/mm
Longueur	50 m
Largeur	19 mm
Référence fabricant	GPT-020F
Epaisseur	0,2 mm
Matériau support	Film PET
Température de stockage	16 - 25 °C
Humidité de l'air du local de stockage	40 - 65 %
Support présent	non
Type de produit	Ruban adhésif