

**Garant**
**DCGW 04T001, BU7220, Type d'arête de coupe: G**


### Données de commande

N° commande	265426 G
GTIN	4062406545802
Classe d'article	21H

### Description

**Exécution:**

2 dents.

Rayon d'angle: 0,1 mm

Nuance: BU7220

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mm

 Avance  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 160 m/min

Type d'arête de coupe: G

### Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 160 m/min
Code ISO plaquette	CCMW 060202
Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Rayon d'angle	0,1 mm

Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Continue
Type d'arête de coupe	G
Type d'outils	CBN
Avance f	0,04 - 0,12 mm/tr
Nuance	BU7220
Attribut des noms de produit	BU7220
Type de produit	Plaquette pour tournage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
à sec	adaptée		