

**Clés mixtes, Ouverture: 14mm****Données de commande**

N° commande	613800 14
GTIN	4013288212702
Classe d'article	63F

Description**Exécution:**

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Convient particulièrement pour les espaces restreints. La combinaison de la mâchoire courbée à 7,5° et de la géométrie hexagonale double permet de doubler les points de prise. Le petit angle de reprise dans la mâchoire saisit la vis tous les 15°.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

Remarque(s):

ATTENTION!

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 613600

Description technique

Ouverture	14 mm
Longueur de clé L	165 mm
Hauteur de bague maximale $h_{2\max}$	12 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Hauteur mâchoires max. h_1	6,5 mm
Référence fabricant	6003 Joker
Norme	DIN 3113 A

Norme	ISO 3318
Norme	ISO 7738
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-molybdène
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés