



Porte-embouts à course libre "Rapidaptor", Corps 6 pans: 6,3F



Données de commande

N° commande	675035 6,3F
GTIN	4013288217585
Classe d'article	63H

Description

Exécution:

Queue d'accouplement "Rapidaptor" avec raccord rapide automatique et aimant pour embouts C 6,3 et E 6,3 (l'aimant maintient la vis). La fonction de marche libre permet un mouvement de retour particulièrement rapide sans retrait fastidieux lors du serrage à droite. Pour une utilisation en particulier avec des tournevis dynamométriques Wera à poignée revolver pour un travail plus ergonomique et plus rapide

Logement pour embouts: D 6,3

Longueur totale: 64 mm

Entraînement côté machine: E 6,3

Description technique

Longueur totale	64 mm
Corps 6 pans	6,3 mm
Entraînement côté machine	E 6,3
Logement pour embouts	D 6,3
Référence fabricant	889/4/1 F
Norme	DIN ISO 1173
Compatible machines	non
Type de produit	Porte-embouts

