

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec cloison avec Portes battantes en tôle pleine, Type: 2000-3****Données de commande**

N° commande	940082 2000-3
GTIN	4062406565084
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 40x20G avec cloison. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Cloison centrale continue □ 9×9 mm au pas de 37 mm, toutes les tablettes réglables en hauteur.

**Placement:**

Nombre de tablettes largeur 20G: 5

**Livraison:**

Armoire avec cloison et tablettes.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

## Description technique

Profondeur	500 mm
Hauteur utile	1845 mm
ComfortClose	non
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur	2000 mm
Poids	142 kg
Profondeur en G	20
Positionnement de la poignée	centre
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Largeur en G	40
Largeur	1000 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 20	940550 20

