

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec cloison et tiroirs avec Portes battantes en tôle pleine,  
Type: 2000-1****Données de commande**

N° commande	940102 2000-1
GTIN	4062406545208
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 40x20G avec cloison centrale et tiroir profondeur 16G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Hauteur frontale des tiroirs 125 mm. Cloison centrale accrochée □ 9×9 mm au pas de 37 mm, avec une tablette fixe et 2 tablettes réglables en hauteur. Charge admissible de la cloison centrale accrochée ou du compartiment suspendu: 200 kg.

**Placement:**

Nombre de tablettes largeur 20G: 3

Nombre de tablettes largeur 40G: 1

Nombre de tiroirs 16×16G: 1

Nombre de tiroirs 36×16G: 2

**Livraison:**

Armoire avec cloison, tablettes et tiroirs.

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.  
 Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

## Description technique

Profondeur utile des tiroirs	400 mm
Hauteur utile	1845 mm
Positionnement de la poignée	centre
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Poids	145 kg
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur utile des tiroirs	400 mm
Largeur utile des tiroirs	900 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	16
ComfortClose	non
Largeur	1000 mm
Profondeur en G	20
Largeur en G	40
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Hauteur	2000 mm
Profondeur	500 mm
Largeur utile des tiroirs en G	16
Largeur utile des tiroirs en G	36
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm

Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940640 125
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940642 125
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 20	940550 20
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940550 40