

HEDI

Lampes pour machine, Type: 9LED-24V



Données de commande

N° commande	081303 9LED-24V
GTIN	4003644016709
Classe d'article	08B

Description

Exécution:

Lampes universelles de haute qualité, avec interrupteur marche/arrêt, câble de 3 m en caoutchouc.

Toutes les lampes pour machines/postes de travail HEDI® sont livrées de série avec des pinces de table, un aimant intégré et 4 vis pour une fixation flexible de la lampe sur diverses surfaces.

Lampe machine éprouvée avec tête de lampe extrêmement robuste, étanche aux projections d'eau et à la poussière, pour une utilisation professionnelle dans des environnements de travail difficiles ou pour une utilisation sur et dans des machines. Avec antiparasitage suivant DIN EN 62493.

Fonctionnement:

IP64: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Description technique

Tension nominale	24 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur

Flux lumineux	1140 lm
Puissance lumineuse	12 W
Zone ATEX	aucune
Indice de protection IP	IP 64
Angle de départ fixe	60 degré
Focalisation de la lumière	Faisceau lumineux focalisé
Type de produit	Lampes pour machine