

HEDI

Lampes pour machine, Type: 9LED-BR



Données de commande

N° commande	081305 9LED-BR
GTIN	4003644022540
Classe d'article	08B

Description

Exécution:

Lampes universelles de haute qualité, avec interrupteur marche/arrêt, câble de 3 m en caoutchouc.

Toutes les lampes pour machines/postes de travail HEDI® sont livrées de série avec des pinces de table, un aimant intégré et 4 vis pour une fixation flexible de la lampe sur diverses surfaces.

Avec 3 niveaux de luminosité pour un éclairage optimisé du poste de travail, design innovant permettant d'examiner l'objet par le haut à travers la lampe, gaine métallique articulée allongée de 600 mm.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing < 12$ mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Zone ATEX	aucune
Flux lumineux	750 lm

Indice de protection IP	IP 20
Puissance lumineuse	6 W
Ampoule	LED
Type de produit	Lampes pour machine